


## COMPOSITION BASSINS ET MASSIFS RÉALISÉS AVEC LA GAMME MODULAIRE



|           | C0400 | S1200 | SE225 | SI225 | L0600 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>M3</b> | -     | -     | x 32  | x 16  | -     |
| M5        | -     | x 8   | -     | x 16  | x 4   |
| M9        | x 4   | -     | -     | -     | x 4   |
| M11       | -     | -     | x 18  | x 2   | x 2   |
| M13       | x 4   | -     | x 8   | x 8   | -     |
| M14       | -     | x 4   | x 8   | x 8   | -     |
| M16       | x 8   | -     | -     | x 16  | -     |
| M19       | -     | x 4   | -     | -     | x 4   |
| M21       | x 4   | -     | -     | -     | x 4   |
| M28       | x 2   | -     | x 8   | -     | x 6   |
| M30       | x 8   | -     | -     | x 16  | x 4   |
| M33       | x 2   | x 2   | -     | -     | -     |

**Pour exemple: La configuration M3 nécessite 32xSE225 et 16xSI225**

La totalité des segments bleus d'une figure peut être remplacée par des segments rouges et réciproquement